

马达电缆



NEBM-S1G15-E-10-Q7-LE6

产品代号: 1450838

★ 核心产品范围

适合于伺服马达EMMS-ST...

FESTO



技术参数

特性	值
电缆识别	不带标签支架
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	15
电气接口 1, 占用的针脚/导线	10
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	6
电气接口 2, 占用的针脚/导线	6
工作电压范围 DC	0 ... 72 V
额定工作电压 DC	24 V
电缆长度	10 m
电缆属性	Suitable for energy chains
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 80 mm
电缆直径	8 mm
电缆结构	6x0,75 已屏蔽
导体的额定截面	0.75 mm ²
导线末端	导线末端配有金属箍
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-40 ... 80 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	灰色
材料信息, 绝缘层	PP