



电磁阀

VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-1P4-22

产品代号: 1491835

FESTO

直接驱动, G1/8"接口.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------------|---|
| 设计结构 | 直动式提动阀 |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 过程阀接口 | G1/8 |
| 电连接 | 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 插头 符合EN 175301-803标准 方块形结构 |
| 额定尺寸 | 2.5 mm |
| 阀功能 | 2/2 常闭, 单电控 |
| 手控装置 | 无 |
| 流动方向 | 不可逆 |
| 介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 矿物油 水 中性流体 其它介质视要求而定 |
| 过程阀的额定压力 | 100 |
| 压差 (MPa) | 0 MPa |
| 差压 | 0 bar |
| 压差 (psi) | 0 psi |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 11 W |
| 绝缘等级 | H |
| 许用压力波动 | +/- 10 % |
| 持续通电率 | 100 % |
| 复位类型 | 机械弹簧 |
| 先导类型 | 直接 |
| 介质压力 | 0 ... 2.2 MPa |
| 工作压力 | 0 ... 22 bar |
| 介质压力psi | 0 ... 319 psi |
| 最大粘度 | 22 mm ² /s |
| 介质温度 | -10 ... 80 °C |
| 环境温度 | -10 ... 35 °C |
| 漏气率符合 EN 12266-1标准 | A |
| 流量 Kv | 0.16 m ³ /h |
| 标准额定流量 | 170 l/min |
| 切换时间, 打开 | 20 ms |
| 切换时间, 关闭 | 18 ms |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 材料信息, 壳体 | 铸造黄铜 |

| 特性 | 值 |
|-----------|-----------|
| 外壳的材料编号 | CW617N |
| 材料信息, 密封 | FPM |
| 产品重量 | 550 g |
| 防护等级 | IP65 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低腐蚀影响 |