


# 中间板 MUH-ZP-D-3-L-24G

产品代号: 151715  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

特性	值
额定尺寸	14.5 mm
宽度尺寸	72 mm
驱动类型	电气的
装配位置	任意
手控装置	推
复位类型	机械弹簧
先导类型	直接
流动方向	不可逆
工作压力	-0.9 ... 10 bar
先导压力	2 ... 10 bar
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 10 %
授权	c UL us - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 40 °C
介质温度	-5 ... 50 °C
防护等级	IP65
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	500 g
安装类型	带通孔
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR