

Thiết bị kẹp KPE-16

Số bộ phận: 178467

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Loại kẹp có hướng tác động	cả hai phía Kẹp bằng lực lò xo, nhả ra bằng khí nén
Cấu trúc xây dựng	Đĩa nghiêng
Các biến thể	thanh pít-tông một mặt
Phát hiện vị trí	không có
Chức năng an toàn	Giữ và tạm dừng một chuyển động
Áp suất vận hành	0.3 MPA...1 MPA 3 bar...10 bar 43.5 psi...145 psi
Áp suất nhả	0.3 MPA
giải phóng áp lực	3 bar
vật liệu tròn được kẹp	16 mm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực giữ tĩnh	1000 N
trọng lượng sản phẩm	410 g
Cổng nối nhả đơn vị kẹp	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR TPE-U (PU)
Vật liệu lò xo	Thép lò xo
Vật liệu vỏ	Nhôm anốt hóa
Hàm kẹp vật liệu	Đồng thau
Vật liệu pít tông	POM