

Khớp nối FK-M10

Số bộ phận: 2063

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M10
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 1% trọng lượng đồng không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là bo mạch, đường dây, bộ kết nối điện và cuộn dây
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	236 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống lót	Thép, mạ kẽm
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm
Vật liệu ghim bi	Thép cứng
Vật liệu đĩa cầu	Thép cứng
Vật liệu đai ốc	Thép, mạ kẽm