

Xy lanh xoay ERMO-12

Số bộ phận: 2954695

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Cấu trúc xây dựng	Xy lanh xoay cơ điện với hộp số tích hợp
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kiểu gắn	với ren trong
Góc quay	vô tận
Tỉ số truyền	9:1
Mô-men xoắn danh nghĩa	0.15 N m
Tốc độ xoay danh nghĩa	100 1/phút
Tốc độ tối đa ở 90°	200 1/phút
Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối	2E-05 J
Khe hở	0.2 °
Độ chính xác lặp lại	±,05 °
Lực dọc trục tối đa	180 N
Lực hướng tâm tối đa	200 N
Mô-men quán tính khối lượng cho phép	0.0003 kgm ²
trọng lượng sản phẩm	475 g
Góc bước ở bước đầy đủ	1.8 °
Dung sai góc bước	±5 %
Mô men quán tính khối lượng JO	0.0079 kgcm ²
Thời gian bật	100%
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Dòng điện danh định động cơ	0.8 A
lớp bảo vệ cách nhiệt	B
Loại động cơ	Động cơ bước
Cảm biến vị trí rôto	Bộ mã hóa tăng dần
Giao diện bộ mã hóa vị trí rôto	Kênh RS422 TTL AB + chỉ số không
Cảm biến vị trí rôto Nguyên tắc đo	quang học
Công nghệ kết nối điện	Phích cắm
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU

Đặc tính	Giá trị
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Bán kính uốn, định tuyến cáp cố định	60 mm
Mã giao diện cơ sở	E8-35
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 85 % không cô đặc
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu mặt bích	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa