

# Gá bù trừ sai số mô men DARD-L8-25-S

Số bộ phận: 4134871

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                                  | Giá trị                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kích thước                                                | 20/25                            |
| độ lệch xuyên tâm +/-                                     | 2.5 mm                           |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                      | 1 - ứng suất ăn mòn thấp         |
| Tuân thủ LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                            | 0 °C...60 °C                     |
| Tải trọng tối đa cho phép ngắn hạn theo hướng của lực +/- | 3000 N                           |
| Tải trọng tối đa cho phép dài hạn theo hướng của lực +/-  | 1400 N                           |
| trọng lượng sản phẩm                                      | 48 g                             |
| Ghi chú vật liệu                                          | Tuân thủ RoHS<br>không chứa đồng |
| Bộ chuyển đổi vật liệu                                    | Nhôm, anot hóa                   |
| Vật liệu vít                                              | Thép mạ, kẽm                     |