

耳轴支架安装件


LNZG-320

产品代号: 157517

FESTO

用于具有 DNGZS 耳轴安装件的气缸

该安装件也可以用于带中间耳轴或耳环的 DNC, DNG 和 DNGU 型气缸



技术参数

特性	值
尺寸	320
基于标准	ISO 15552
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 100 °C
产品重量	2,934 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	钢 经过电镀
材料信息, 轴承	青铜