

# 双活塞气缸 DPZ-32-10-P-A

订货号: 159817

FESTO



## 数据表

特性	值
负载重心到联接板的距离 $x_S$	0 mm
行程	10 mm
可调端位范围/长度	10 mm
活塞直径	32 mm
工作模式，驱动单元	联接板
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
导轨	滑动轴承导轨
结构特点	导轨
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
端位的冲击能量	0,5 Nm
最大有效负载取决于指定距离 $x_S$ 下的行程	104 N
6 bar 时的理论力值，返回行程	724 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	966 N
备用接口	查看产品图纸
气动接口	G1/8
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢