

Van tiết lưu một chiều GRLA-1/8-QS-8-MF-D

Số bộ phận: 537076

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng van tiết lưu một chiều
Cổng nối khí nén 1	QS-8
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Kiểu gắn	vặn được với ren ngoài
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga	475 l/ph
Dòng chảy danh định bình thường theo hướng dội lại	325 l/ph...500 l/ph
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Phân loại hàng hải	xem chứng nhận
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0.2 bar...10 bar
Lưu lượng bình thường theo hướng bướm ga 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	720 l/ph
Lưu lượng bình thường theo hướng không giật trở lại 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	610 l/ph...760 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Loại phòng sạch	Loại 4 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...40 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	3 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 10 %
trọng lượng sản phẩm	32 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vít rỗng	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu vòng nhả	POM
Vít điều chỉnh vật liệu	Đồng thau
Vật liệu cổng nối xoay	Kém đúc áp lực