

Đồng hồ đo chân không
FVAM-40-V1/0-G1/8-EN
Số bộ phận: 537812

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước định mức áp kế	40
Vị trí kết nối	Mặt sau trung tâm
Dựa trên tiêu chuẩn	DIN EN 837-1
Loại đệm kín trên ngỗng vặn vít	Lớp bọc
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	Áp kế lò xo ống
Vùng hiển thị	-1 bar...0 bar -30 inHg...0 inHg
Thang đo	Thang đo đôi bar (bên ngoài) inch hg (nội bộ) / psi (nội bộ)
Áp suất vận hành	-1 bar...0 bar
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Hệ số tải vĩnh viễn	0.75
Hệ số tải luân phiên	0.66
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	81 g
Độ chính xác của phép đo	2,5
Kiểu gắn	Lắp bằng điều khiển phía trước
Cổng nối khí nén	G1/8
Vật liệu ngỗng vặn vít	Đồng thau

Đặc tính	Giá trị
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	ABS
Vật liệu cửa kính quan sát	PMMA