



# Van điện từ VMPA2-M1H-M-PI

Số bộ phận: 537952

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                                   | Giá trị                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chức năng van                                              | 5/2 đơn ổn định                                               |
| Kiểu vận hành                                              | điện                                                          |
| Kích thước van                                             | 20 mm                                                         |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) | 670 l/ph                                                      |
| Điện áp vận hành                                           | 24V DC                                                        |
| Áp suất vận hành                                           | -0.09 MPA...1 MPA<br>-0.9 bar...10 bar                        |
| Cấu trúc xây dựng                                          | thanh trượt pít tông                                          |
| Kiểu cài đặt lại                                           | lò xo khí nén                                                 |
| Giấy phép                                                  | c UL us - Recognized (OL)                                     |
| Mức độ bảo vệ                                              | IP65<br>theo IEC 60529                                        |
| Nguyên lý bít                                              | mềm                                                           |
| Vị trí lắp đặt                                             | bất kỳ                                                        |
| Nút ghi đè                                                 | khớp quét                                                     |
| Kiểu điều khiển                                            | điều khiển trước                                              |
| Hướng dòng chảy                                            | có thể đảo ngược                                              |
| Xếp chồng                                                  | gối chống dương                                               |
| Hiển thị trạng thái tín hiệu                               | có                                                            |
| Áp suất điều khiển                                         | 0.3 MPA...0.8 MPA<br>3 bar...8 bar                            |
| Phù hợp với chân không                                     | có                                                            |
| Dòng chảy danh định bình thường với QS-8                   | 670 l/ph                                                      |
| Dòng chảy danh định bình thường với QS-10                  | 870 l/ph                                                      |
| Thời gian chuyển mạch tắt                                  | 28 ms                                                         |
| Thời gian chuyển mạch bật                                  | 15 ms                                                         |
| Xung thử nghiệm dương tính tối đa với tín hiệu 0           | 400 μs                                                        |
| Xung thử nghiệm âm tối đa với 1 tín hiệu                   | 900 μs                                                        |
| Dao động điện áp cho phép                                  | +/- 25 %                                                      |
| Môi chất vận hành                                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                      | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |

| Đặc tính                                    | Giá trị                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Khả năng chống rung                         | Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6 |
| chống sốc                                   | Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27          |
| Lớp chống ăn mòn KBK                        | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                                             |
| Tuân thủ LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Nhiệt độ bảo quản                           | -20 °C...40 °C                                                                       |
| Nhiệt độ trung bình                         | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Độ ẩm tương đối                             | tối đa 90 % ở 40 °C                                                                  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh              | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van | 0.65 N m                                                                             |
| trọng lượng sản phẩm                        | 100 g                                                                                |
| Kiểu gắn                                    | với lỗ xuyên                                                                         |
| Ghi chú vật liệu                            | Tuân thủ RoHS                                                                        |
| Vật liệu của phốt                           | NBR                                                                                  |
| Vật liệu vỏ                                 | Nhôm đúc áp lực                                                                      |