


Xi-lanh điện
EPCC-BS-60-200-12P-A
Số bộ phận: 5428908

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	60
Hành trình	200 mm
Dự trữ hành trình	0 mm
Ren thanh pít tông	M12x1,25
Khe đảo ngược	100 µm
đường kính trục chính	12 mm
Tăng trục chính	12 mm/vòng
Góc xoay tối đa của thanh piston +/-	1 °
Vị trí lắp đặt	bất kì
Đầu thanh piston	Ren ngoài
Loại động cơ	Động cơ bước Động cơ servo
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Cấu trúc xây dựng	Xi lanh điện với trục vít bi
Loại trục chính	Trục vít bi
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	dẫn hướng trượt
Tăng tốc tối đa	15 m/s ²
Số vòng quay tối đa	3000 1/phút
Tốc độ tối đa	0.6 m/s
Tốc độ di chuyển tham chiếu tối đa	0.01 m/s
Độ chính xác lặp lại	±,02 mm
Thời gian bật	100%
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Phù hợp cho sản xuất pin với giá trị Cu/Zn/Ni giảm (F1a)
Độ phù hợp sử dụng trong phòng sạch, được đo theo tiêu chuẩn ISO 14644-14	Loại 9 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 % không cô đặc
Mức độ bảo vệ	IP40

Đặc tính	Giá trị
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối	0.024 J
Mô-men truyền động cực đại	2.4 N m
Thời điểm tối đa Mx	0 N m
Max. Moment My	6.4 N m
Mô-men tối đa Mz	6.4 N m
Lực hướng tâm tối đa trên trục truyền động	230 N
Lực nạp tối đa Fx	1000 N
mô-men xoắn truyền động không tải	0.325 N m
Trị số chuẩn tải trọng có ích, ngang	120 kg
Giá trị tham chiếu tải trọng, theo chiều dọc	60 kg
Mô-men quán tính khối lượng JH trên mỗi mét hành trình	0.1519 kgcm ²
Mômen quán tính khối lượng JL trên kg trọng tải	0.0365 kgcm ²
Mô men quán tính khối lượng JO	0.0779 kgcm ²
Khoảng thời gian bảo trì	bôi trơn suốt đời
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	305 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	6.5 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	1114 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	69 g
Kiểu gắn	với ren trong với phụ kiện
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa truyệt
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu đai ốc trục chính	Thép
Trục chính vật liệu	Thép ổ lăn