

Van cơ bản **LFMA-D-MAXI-A-U** Số bộ phận: 546449

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	D
Kích thước	Maxi
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc sợi
Độ mịn bộ lọc	0.01 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Áp suất vận hành	0.2 MPA...1.2 MPA 2 bar...12 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Khí trơ
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Khí trơ
Hiệu quả lọc	99.9999 %
Bảo vệ vỏ	Giỏ bảo vệ kim loại
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	33.8 °F...140 °F
Nhiệt độ môi trường xung quanh	14 °F...140 °F
Mức độ lọc, các hạt mịn	99995 %
MPPS	0.05 µm
Mức độ lọc MPPS	99.95 %
Hàm lượng dầu dư	2.7E-07 oz/yd³
Mức độ lọc sol khí hơi dầu	99 %
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện tùy ý:
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
trọng lượng sản phẩm	42 oz