



Bộ truyền động xoay
DSM-32-270-CC-FW-A-B
Số bộ phận: 547585

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Góc giảm âm	12 °
Phạm vi điều chỉnh góc xoay	0 °...246 °
Góc xoay	0 °...246 °
Bán kính dừng cho phép	28 mm
Đệm	Bộ giảm chấn hai bên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Điều chỉnh thích hợp	-3 °
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Cánh xoay
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.15 MPA...1 MPA 1.5 bar...10 bar
Tần số xoay tối đa ở 0,6 MPA (6 bar, 87 psi)	0.7 Hz
Độ chính xác lặp lại	0.1 °
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực tác động tối đa	480 N
Lực dọc trục tối đa	75 N
Lực hướng tâm tối đa	200 N
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPA (6 bar, 87 psi)	10 N m
Mô-men quán tính khối lượng cho phép	0.05 kgm²
trọng lượng sản phẩm	1550 g
Kiểu gắn	với ren trong
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu trực truyền động	Thép mạ niken
Vật liệu cửa phốt	TPE-U (PU)

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn