


设定点模块 SPC200-2AI-U

产品代号: 170177

FESTO



技术参数

特性	值
最大的放大错误	0.2 %
参考电压的绝对精度	0.4 %
模拟量输入的个数	2
分辨率	12 Bit
输入过滤器	低通, 16 Hz
输入电压范围	0 ... 10 V
参考电压源的最大负载电流	8 mA
最大偏移误差	1.5 mV
最小输入电阻	200 kOhm
参考电压	10 V
典型的电流消耗, 插入式模块	10 mA
产品重量	55 g
转换器的绝对精度	< 0,3 % FS
非线性度	3 LSB
电气连接, 输入	端子条 9 针
安装空间	从 3 起