


**Bộ truyền động trượt bằng điện**  
**EGSK-46-600-10P**  
Số bộ phận: 562788

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                    | Giá trị                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hành trình làm việc                         | 600 mm                                     |
| Kích thước                                  | 46                                         |
| Khe đảo ngược                               | 20 µm                                      |
| đường kính trục chính                       | 15 mm                                      |
| Tăng trục chính                             | 10 mm/vòng                                 |
| Vị trí lắp đặt                              | bất kì                                     |
| Dẫn hướng                                   | Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn              |
| Cấu trúc xây dựng                           | Trục tuyến tính cơ điện<br>với trục vít bi |
| Tham khảo                                   | Công tắc tham chiếu                        |
| Loại trục chính                             | Trục vít bi                                |
| Tăng tốc tối đa                             | 20 m/s <sup>2</sup>                        |
| Tốc độ tối đa                               | 0.52 m/s                                   |
| Độ chính xác lặp lại                        | ±,01 mm                                    |
| Lớp chống ăn mòn KBK                        | 0 - không ứng suất ăn mòn                  |
| Tuân thủ LABS                               | VDMA24364 Vùng III                         |
| Mức độ bảo vệ                               | IP10                                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh              | 0 °C...40 °C                               |
| Hệ số tải động ổ trục cố định               | 6600 N                                     |
| Hệ số tải động dẫn hướng tuyến tính         | 21747 N                                    |
| Vít bi đánh giá tải động                    | 3140 N                                     |
| Khoảnh khắc của diện tích ly bậc 2          | 240000 mm <sup>4</sup>                     |
| Khoảnh khắc của khu vực I <sub>z</sub> độ 2 | 1500000 mm <sup>4</sup>                    |
| Mô-men truyền động cực đại                  | 0.42 N m                                   |
| Lực tối đa F <sub>y</sub>                   | 4919 N                                     |
| Lực tối đa F <sub>z</sub>                   | 4919 N                                     |
| Thời điểm tối đa M <sub>x</sub>             | 145 N m                                    |
| Max. Moment M <sub>y</sub>                  | 48.7 N m                                   |
| Mô-men tối đa M <sub>z</sub>                | 48.7 N m                                   |
| Lực nạp tối đa F <sub>x</sub>               | 264 N                                      |
| mô-men xoắn truyền động không tải           | 0.1 N m                                    |
| Vít bi đánh giá tải tĩnh                    | 6760 N                                     |

| Đặc tính                                               | Giá trị                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Hệ số tải tĩnh dẫn hướng tuyến tính                    | 45500 N                      |
| Mô-men quán tính khối lượng JH trên mỗi mét hành trình | 0.39 kgcm <sup>2</sup>       |
| Mô men quán tính khối lượng JO                         | 0.0847 kgcm <sup>2</sup>     |
| Nạp liệu không đổi                                     | 10 mm/vòng                   |
| Hệ số tải tĩnh ổ trục cố định                          | 3240 N                       |
| Tuổi thọ tham khảo                                     | 5000 km                      |
| Khối lượng di chuyển                                   | 910 g                        |
| Trọng lượng ổ trượt                                    | 910 g                        |
| trọng lượng sản phẩm                                   | 12790 g                      |
| Trọng lượng ổ trượt bổ sung                            | 910 g                        |
| Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm                   | 5170 g                       |
| Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm           | 127 g                        |
| Kiểu gắn                                               | với ren trong và chốt khớp   |
| Vật liệu nắp cuối                                      | Nhôm đúc áp lực<br>trắng phủ |
| Hồ sơ vật liệu                                         | trắng phủ<br>thép hợp kim    |
| Ghi chú vật liệu                                       | Tuân thủ RoHS                |
| Vật liệu nắp truyền động                               | Nhôm đúc áp lực<br>trắng phủ |
| Vật liệu các ổ trượt                                   | Thép                         |
| Vật liệu đai ốc trục chính                             | Thép                         |
| Trục chính vật liệu                                    | Thép                         |