


Xy lanh chặn
DFSP-Q-16-10-PR-PA
Số bộ phận: 576070

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	10 mm
Ø pít tông	16 mm
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc vận hành	tác động đơn lẻ kéo
Cấu trúc xây dựng	Pít tông Ty pít tông với con lăn Ổng định hình chống xoay
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Các biến thể	ty pít tông chống xoay
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	ty pít tông dẹt
Áp suất vận hành	0.28 MPA...1 MPA 2.8 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng	710 N
Lực bên cho phép trong quá trình chuyển mạch	127 N
Tần số nhíp tối đa	5 Hz
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với ren trong với phụ kiện tùy ý:
Cổng nối khí nén	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vít cố vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu của phốt	TPE-U (PU)
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu con lăn	Thép mạ kẽm
Vật liệu vỏ xy lanh	Hộp kim nhôm rèn anốt hóa trượt