

# Đầu nối ren khí NPQH-D-M7-Q4-P10

Số bộ phận: 578336

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                      | Tiêu chuẩn                                                            |
| Chiều rộng định mức                             | 3 mm                                                                  |
| Độ sâu chèn ống                                 | 13 mm                                                                 |
| Loại đệm kín trên ngông vận vít                 | Vòng đệm                                                              |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì                                                                |
| Thiết kế                                        | dạng thẳng                                                            |
| Kích cỡ gói                                     | 10                                                                    |
| Cấu trúc xây dựng                               | Nguyên tắc đẩy-kéo                                                    |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...2 MPA<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi     |
| Lưu ý về áp suất vận hành                       | Nước: tối đa 0,6 MPA ở tối đa 0 - 50 °C                               |
| Cơ quan cấp chứng chỉ                           | NSF C0523185                                                          |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Nước (chất lỏng, không có đá) |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu                                             |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh                                              |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                     |
| Loại phòng sạch                                 | Loại 4 theo ISO 14644-1                                               |
| Phù hợp với thực phẩm                           | xem tuyên bố về sự phù hợp<br>NSF/ANSI 169                            |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | 0 °C...150 °C                                                         |
| Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa                | 3 N m                                                                 |
| Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa        | ± 20 %                                                                |
| trọng lượng sản phẩm                            | 5.2 g                                                                 |
| Kiểu gắn                                        | Ổ cắm lục giác ngoài SW9<br>Ổ cắm lục giác SW3                        |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài M7                                                          |
| Cổng nối khí nén 2                              | đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm                                      |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                         |
| Vật liệu vỏ                                     | Đồng thau, mạ niken hóa học                                           |
| Vật liệu vòng bít ren                           | FPM                                                                   |
| Vòng giữ vật liệu                               | PEI                                                                   |

| Đặc tính                      | Giá trị                    |
|-------------------------------|----------------------------|
| Vật liệu vòng nhả             | Đồng thau mạ niken hóa học |
| Vật liệu vòng đệm kín ống mềm | FPM                        |
| Đoạn kẹp ống vật liệu         | thép không gỉ hợp kim cao  |
| Vòng hỗ trợ vật liệu          | PEI                        |