


# Đầu nối khí dạng T TCK-1/8-PK-4-KU

Số bộ phận: 6263

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Chiều rộng định mức                             | 3.4 mm                                                                      |
| Loại đệm kín trên ngông vặn vít                 | Cạnh phốt                                                                   |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì                                                                      |
| Thiết kế                                        | Dạng T                                                                      |
| Kích cỡ gói                                     | 10                                                                          |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...1 MPA<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                        |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu                                                   |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                                      |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...60 °C                                                              |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài G1/8                                                              |
| Cổng nối khí nén 2                              | đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm<br>cho núm cắm bên Ø trong 4 mm với đai ốc |
| Vật liệu đai ốc ren                             | POM                                                                         |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                               |
| Vật liệu vỏ                                     | POM                                                                         |
| Vật liệu vít rỗng                               | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa                                                  |
| Vật liệu cổng nối xoay                          | POM                                                                         |