


# Thiết bị khí đầu vào FRC-1/4-D-5M-MIDI-MPA

Số bộ phận: 8002380

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                                   | Giá trị                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                                 | Midi                                                                           |
| Dòng                                                       | D                                                                              |
| bảo vệ hành động                                           | Núm xoay có khóa                                                               |
| Vị trí lắp đặt                                             | dọc +/- 5°                                                                     |
| Cổng xả nước ngưng tụ                                      | xoay thủ công                                                                  |
| Cấu trúc xây dựng                                          | Bộ điều chỉnh bộ lọc với áp kế<br>Bộ bôi trơn phun sương tiêu chuẩn định lượng |
| Lượng nước ngưng tụ tối đa                                 | 43 cm³                                                                         |
| Độ mịn bộ lọc                                              | 5 µm                                                                           |
| Bảo vệ vỏ                                                  | Giỏ bảo vệ kim loại                                                            |
| Bộ hiển thị áp suất                                        | với áp kế                                                                      |
| Áp suất vận hành                                           | 0.1 MPA...1.6 MPA<br>1 bar...16 bar                                            |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất                                 | 0.5 bar...12 bar                                                               |
| Độ trễ áp suất tối đa                                      | 0.02 MPA<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                 |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) | 1300 l/ph                                                                      |
| Môi chất vận hành                                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Khí trơ                                |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                      | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)                  |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Cấp độ sạch không khí tại đầu ra                           | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Khí trơ                                |
| Nhiệt độ trung bình                                        | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | -10 °C...60 °C                                                                 |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 1440 g                                                                         |
| Kiểu gắn                                                   | Lắp đặt đường dây<br>với phụ kiện                                              |
| Cổng nối khí nén 1                                         | G1/4                                                                           |
| Cổng nối khí nén 2                                         | G1/4                                                                           |
| Ghi chú vật liệu                                           | Tuân thủ RoHS                                                                  |

| Đặc tính    | Giá trị              |
|-------------|----------------------|
| Vật liệu vỏ | Kém đúc áp lực<br>PC |