


紧凑型气缸 ADVU-5"-P-A


产品代号: 183630

FESTO

用于非接触式感测,
活塞杆带内螺纹。
该产品只可从Festo USA订购
将停产的产品, 供货至 2011.



典型表现



技术参数

特性	值
行程	0.04 ... 16"
活塞直径	5"
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
工作模式	双作用
活塞杆末端	阴螺纹
工作压力	7.3 ... 145 Psi
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-4 ... 176 °F
6 bar时的理论作用力, 回复行程	6,881 N
6 bar时的理论作用力, 进程	7,363 N
0 mm行程时的移动质量	1,317 g
每10 mm 行程所增加的重量	63 g
0 mm行程时的基本重量	3,426 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	59 g
气动连接	NPT1/4-18
工作压力 [psi]	7.3 ... 145 psi
盖子的材料信息	锻造铝合金
动态密封的材料信息	TPE-U(PU) NBR
活塞杆的材料信息	高合金钢
气缸缸筒的材料信息	锻造铝合金