



电磁阀

JMN2DH-5/2-D-01-S-ZSR

产品代号: 191322

FESTO

带圆形集中插头。
将停产的产品，供货至 2009。



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 双稳-主控
驱动类型	电气的
宽度	26 mm
标准额定流量	1,000 l/min
工作压力	-0.9 ... 16 bar
设计结构	活塞滑块
防护等级	IP65
额定尺寸	8 mm
宽度尺寸	27 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任何
符合标准	ISO 15407-1 VDMA 24563
手控装置	带附件，可锁定
先导类型	由先导控制
先导气源	外置的
流动方向	可反向
先导压力	2 ... 10 bar
反向切换时间	18 ms
反向切换时间 (主控信号)	16 ms
线圈的特性参数	24V DC; 1,5W
工作介质	经过过滤的压缩空气, 过滤等级 40 衞, 润滑或未润滑 真空
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-10 ... 50 °C
先导介质	经过过滤的压缩空气, 过滤等级 40 衞, 润滑或未润滑
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	320 g
电连接	中间插头 符合DIN 43650 方块形结构 C型
安装类型	带通孔
先导气口12/14	VDMA 24563标准底座, 尺寸1
先导排气口82/84	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1 VDMA 24563标准底座, 尺寸1
气动连接, 气口 1	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1 VDMA 24563标准底座, 尺寸1
气动连接, 气口 2	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1 VDMA 24563标准底座, 尺寸1
气动连接, 气口 3	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1 VDMA 24563标准底座, 尺寸1

特性	值
气动连接, 气口 4	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1 VDMA 24563标准底座, 尺寸1
气动连接, 气口 5	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1 VDMA 24563标准底座, 尺寸1
材料备注	不含有黄铜和PTFE
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝