

**Bộ kết nối**  
**DADG-AK-G8-10-20**  
Số bộ phận: 8152367

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                       | Giá trị                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kích thước                                     | 10                                                       |
| Hành trình                                     | 20 mm                                                    |
| Áp suất vận hành                               | 0.1 MPA...0.8 MPA<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Môi chất vận hành                              | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Lớp chống ăn mòn KBK                           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                 |
| Tuân thủ LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                 | -10 °C...60 °C                                           |
| Mô-men xoắn siết tối đa                        | 1.5 N m                                                  |
| Dung sai mô-men xoắn siết                      | ± 10 %                                                   |
| Mô men xoắn siết tối đa của cổng nối khí nén 1 | 0.7 N m                                                  |
| trọng lượng sản phẩm                           | 11.2 g                                                   |
| Cổng nối khí nén                               | M5                                                       |
| Bộ chuyển đổi vật liệu                         | Nhựa epoxy                                               |
| Vật liệu của phốt                              | NBR                                                      |
| Vật liệu vít                                   | Thép, trắng                                              |