



扁平型气缸

DZF-11/16"-1/2"-A-P-A

产品代号: 194136

FESTO

非旋转型, 用于位置感测, 终端位置采用弹性缓冲环, 多种安装选项, 带或不带其它的安装元件.



技术参数

特性	值
行程	0.5 "
活塞直径	11/16"
活塞杆的最大角度偏移 +/-	1.2 deg
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
工作模式	双作用
防止扭转/导向	椭圆形活塞
工作压力 MPa	0.1 ... 1 MPa
工作压力	1 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	123 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	153 N
0 mm行程时的移动质量	24 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	180 g
每10 mm 行程所增加的重量	4 g
0 mm行程时的基本重量	107 g
气动连接	10-32 UNF-2B
材料信息, 盖	铝
材料信息, 密封	FPM TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀