

# 塑料气管 PFAN-12X1,75-NT

订货号: 197065

FESTO



## 数据表

特性	值
外径	12 mm
流量相关弯曲半径	165 mm
内径	8.4 mm
最小弯曲半径	29 mm
使用说明	无文字的气管
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...0.7 MPa -13.775 psi...101.5 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...7 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
工作压力说明	水：温度范围为 0 - 85°C 时，最大值为 0.6 MPa 水蒸气：0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰） 水蒸气
材料的防火测试	UL94 V-0
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明 参见合规性声明
介质温度注意事项	水蒸气：最高 120 °C
环境温度	-20 °C...150 °C
产品重量（取决于长度）	0.125 kg/m
气动接口	用于快插接头，外径 12 mm
颜色	本色
肖氏硬度	D 60 +5
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PFA