


Mô-đun rẽ nhánh
MS4-FRM-1/4-A8-F1A
Số bộ phận: 8183570

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Lưu ý áp dụng	Các hạt lạ có thể dính vào sản phẩm hoặc hình thành trong quá trình lắp đặt. Tùy thuộc vào ứng dụng, có thể cần phải xả sản phẩm bằng khí nén sạch, làm sạch sản phẩm sau khi lắp đặt và chạy sản phẩm bằng khí xả qua ống dẫn.
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Mô-đun rẽ nhánh
Áp suất vận hành	0 bar...14 bar
Lưu lượng định mức thông thường theo hướng lưu lượng chính 1-> 2	4600 l/ph
Lưu lượng định mức thông thường đầu ra hướng lên trên	1500 l/ph
Lưu lượng định mức thông thường lối ra hướng xuống dưới	1500 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Sản phẩm tương ứng với định nghĩa sản phẩm nội bộ của Festo để sử dụng trong sản xuất pin: Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng, kẽm hoặc niken không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây.
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	165 g
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Cổng nối khí nén 4	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực