

Giảm chấn DYSD-Q13-5-5-Y1F-Y9

Số bộ phận: 8199039

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	5
Hành trình	5 mm
Đệm	tự điều chỉnh
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Phát hiện vị trí	không có
Tốc độ tác động tối đa	0.5 m/s
Thời gian phục hồi ở nhiệt độ phòng	0.2 s
Thời gian đặt lại ở nhiệt độ môi trường tối thiểu	1 s
Nguyên tắc vận hành	nhấn tác động đơn lẻ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Phù hợp cho sản xuất pin theo định nghĩa nội bộ của Festo ở mức độ nghiêm trọng F1A với các hạn chế liên quan đến việc sử dụng Cu/Zn/Ni
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Chiều dài đệm	5 mm
Lực tác động tối đa	180 N
Mô-men xoắn siết tối đa	2 N m
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi hành trình	1 J
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi giờ	2400 J
Lực dội lại	5 N
Lực chèn tối thiểu	18 N
trọng lượng sản phẩm	12 g
Phạm vi khối lượng	8 kg
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim
Vật liệu đai ốc	thép hợp kim