


Động cơ servo EMMH-AS-138-HKA-HS-S1M-T

Số bộ phận: 8215370

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...40 °C
Lưu ý về nhiệt độ môi trường	lên tới 80°C với mức giảm -2%/°C
Độ cao tối đa	3000 m
Lưu ý về chiều cao lắp đặt tối đa	chỉ từ 1.000 m với giảm dần -1,0% trên 100 m
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 100 %
Tuân theo tiêu chuẩn	IEC 60034
Lớp nhiệt theo EN 60034-1	F
Nhiệt độ cuộn dây tối đa	155 °C
Loại đo theo EN 60034-1	S1
Kiểm soát nhiệt độ	Truyền nhiệt độ động cơ kỹ thuật số qua EnDat 2.2
Thiết kế động cơ theo EN 60034-7	IM B14 IM V18
Vị trí lắp đặt	bất kì
Mức độ bảo vệ	IP69K
Độ đồng tâm, độ đồng tâm, độ chảy dọc trục theo tiêu chuẩn DIN SPEC 42955	N
Chất lượng cân bằng	G 2,5
Mô-men hãm	<1,0% mô-men xoắn cực đại
Tuổi thọ ổ trục ở điều kiện danh định	20000 H
Mã giao diện Mô tơ ra	138C
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Giắc cắm kết hợp
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	M17x0,75
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	15
mức độ ô nhiễm	2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh (trừ phần khắc laser)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Phù hợp với thực phẩm	Được phép tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Đặc tính	Giá trị
Khả năng chống rung	theo EN 60068-2-6
chống sốc	theo EN 60068-2-29 15 g/11 ms theo EN 60068-2-27
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị điện áp thấp của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Điện áp hoạt động danh định DC	680 V
Kiểu chuyển mạch cuộn dây	Sao bên trong
số cặp cực	5
Mô-men xoắn dừng	18.1 N m
Mô-men xoắn danh nghĩa	9.7 N m
Mô men xoắn cực đại	59 N m
Tốc độ xoay danh nghĩa	1500 1/phút
Số vòng quay tối đa	4550 1/phút
Tốc độ cơ học tối đa	5000 1/phút
Giá tốc góc	100000 rad/s ²
Công suất định mức động cơ	1520 W
Dòng điện tĩnh liên tục	11.9 A
Dòng điện danh định động cơ	6.6 A
dòng điện cao điểm	42.8 A
động cơ không đổi	1.48 N m/A
không đổi mô-men xoắn	1.52 N m/A
Pha-pha không đổi điện áp	98.3 mVmin
Điện trở cuộn dây pha-pha	0.34 Ohm
Cảm ứng cuộn dây pha-pha	3.8 mH
Cuộn cảm dọc cuộn dây Ld (pha)	1.7 mH
Cuộn dây cảm ứng ngang Lq (pha)	1.9 mH
Thời gian điện không đổi	11.2 ms
Hệ số thời gian nhiệt	111 phút
Cách nhiệt	0.73 K/W
Mặt bích đo	300 x 300 x 30 mm, bằng thép
Mô men quán tính khối lượng rô to	19 kgcm ²
tổng mômen quán tính đầu ra	19 kgcm ²
trọng lượng sản phẩm	20100 g
Tải trọng trục dọc trục cho phép	262 N
Tải trọng trục hướng tâm cho phép	1310 N
Cảm biến vị trí rô to	Encoder absolut multi turn (Bộ mã hóa tuyệt đối đa lượt)
Tên nhà sản xuất cảm biến vị trí rô to	EQI 1331
Cảm biến vị trí rô to Số vòng quay tuyệt đối có thể phát hiện được	4096
Giao diện bộ mã hóa vị trí rô to	EnDat 22
Cảm biến vị trí rô to Nguyên tắc đo	cảm ứng
Bộ mã hóa vị trí rô to điện áp hoạt động DC	5 V
Bộ mã hóa vị trí rô to dải điện áp hoạt động DC	3.6 V...14 V
Các giá trị vị trí của cảm biến vị trí rô to trên mỗi vòng quay	524288
Độ phân giải cảm biến vị trí rô to	19 bit
Đo góc độ chính xác của hệ thống cảm biến vị trí rô to	-65 giây góc...65 giây góc
MTTF, thành phần phụ	190 năm, cảm biến vị trí rô to