


Cáp động cơ

NEBM-M17G12-EH-2.5-Q9N-LE12

Số bộ phận: 8234028

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 61984
Tên cáp	không giá biển báo
trọng lượng sản phẩm	470 g
Cổng nối điện	12 cực
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế	tròn
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Ổ cắm kết hợp
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	M17x0,75
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	12
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	12
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	Khóa vít
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	Cáp
Cổng nối điện 2, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	đầu mở
Cổng nối điện 2, số cực/dây	12
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	12
Cổng nối điện 2, kiểu gắn	cắm
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...48 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	17.8 A
Độ chịu điện áp xung	1.5 KV
Lớp bảo vệ	có
Chiều dài cáp	2.5 m
Đặc điểm dây dẫn	thích hợp cho máng xích
Dòng điều kiện kiểm tra	Điều kiện kiểm tra theo yêu cầu
Bán kính uốn, định tuyến cáp cố định	43.2 mm
Bán kính uốn, định tuyến cáp có thể di chuyển	81 mm
Đường kính cáp	10.8 mm

Đặc tính	Giá trị
Dung sai đường kính cáp	± 0,3 mm
Cấu tạo cáp	4 x 1,5 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + 6 x 0,15 mm ²
Mặt cắt danh định của dây dẫn	0.15 mm ² 0.5 mm ² 1.5 mm ²
Đầu dây	Măng sông sắt
Mức độ bảo vệ	IP67
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...90 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-25 °C...80 °C
Danh mục quá áp	I
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS không chứa halogen
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPE-U(PUR)
Màu vỏ cáp	xám
Vật liệu vỏ cách điện	PP