


导向单元 EAGF-V2-KF-40-320

产品代号: 2783047

★ 核心产品范围

用于电缸 ESBF。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	40
行程	320 mm
反向空隙	0 µm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
最大出力 F_y	1,000 N
最大出力 F_y 静态	1,260 N
最大出力 F_z	1,000 N
最大出力 F_z 静态	1,260 N
最大扭矩 M_x	44 Nm
M_x 为静态时的最大扭矩	55 Nm
最大扭矩 M_y	52 Nm
M_y 为静态时的最大扭矩	65 Nm
最大扭矩 M_z	52 Nm
M_z 为静态时的最大扭矩	65 Nm
置换力	15 N
移动质量	2,307 g
产品重量	3,541 g
0 mm 行程时的移动质量重心	38 mm
每10 mm 行程的移动质量重心附加公差	4.2 mm
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	热处理钢
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 轭板	钢