


# 旋转升降模块 EHMB-25-100

订货号: 1095933

FESTO



## 数据表

特性	值
驱动小齿轮直径	8 mm
工作行程	0 mm...100 mm
规格	25
旋转角度	无限
齿形带齿距	3 mm
安装位置	可选
减速机类型	齿形带齿轮单元
结构特点	机电式旋转/升降模块 带齿形带
齿轮比	4:1
最大驱动输出速度	300 1/min
最大驱动输入速度	1200 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-10 °C...60 °C
最大驱动扭矩	2.2 Nm
最大进给力 F <sub>x</sub>	480 N
与负载无关的摩擦扭矩	0.18 Nm
产品重量	3347 g
驱动轴材料	钢 高合金不锈钢
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金 阳极氧化处理
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化
齿形带材料	聚氯丁烯, 带玻璃纤维