


齿形带式电缸 EGC-120-600-TB-KF-0H-GK

订货号: 3013366

FESTO



数据表

特性	值
驱动小齿轮的有效直径	39.79 mm
工作行程	600 mm
规格	120
行程余量	0 mm
齿形带伸长范围	0.13 %
齿形带齿距	5 mm
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	直线型电缸 带齿形带
电机类型	步进电机 伺服电机
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	5 m/s
重复精度	±0.08 mm
持续通电率	100%
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
区域 I _x 的第二力矩	4620000 mm ⁴
区域 I _y 的第二力矩	5650000 mm ⁴
最大力 F _y	6890 N
最大力 F _z	6890 N
最大空转运行传输电阻	70 N
最大力矩 M _x	144 Nm
最大进给力 F _x	800 N
转动惯量 I _t	2680000 mm ⁴
每米行程的惯性动量 J _H	0.93 kgcm ²
每公斤工作负载的转动惯量 J _L	3.96 kgcm ²
进给常数	125 mm/U
端盖材料	精制铝合金 阳极氧化

特性	值
型材材料	精制铝合金 阳极氧化处理
材料说明	RoHS 合规
驱动盖材料	精制铝合金 阳极氧化处理
导向滑块材料	钢
导轨材料	钢
滑轮材料	高合金不锈钢
滑块材料	精制铝合金 阳极氧化
齿形带夹紧件材料	压铸不锈钢
齿形带材料	聚氨酯，带玻璃纤维和尼龙涂层