


摆动驱动器 DRQD-B-32-180-P1J-A-AR-FW

产品代号: 1177953
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
尺寸	32
两侧旋转角度的设定范围	-180 /+ 6 deg
摆动角度	180 deg
缓冲	P1J:可调的弹性缓冲
装配位置	任意
设计结构	齿轮齿条机构
最多可实现的中间位置数量	1
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	3 ... 10 bar
6 bar时的最大摆动频率	1.6 Hz
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-10 ... 60 °C
6 bar时的理论扭矩	12.5 Nm
允许的质量惯性矩	0.08 kgm ²
安装类型	可选 带通孔 具有内(阴)螺纹
气动连接	G1/8
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
驱动轴的材料信息	热处理钢
盖子的材料信息	铝
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
外壳的材料信息	铝