

# 平行抓手 DHPS-16-A-NO

订货号: 1254044

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	16
每个爪手夹爪的行程	5 mm
最大替换精度	0.2 mm
摆动爪手夹爪的最大间隙 ax、ay	0.5 deg
最大爪手夹爪间隙 Sz	0.02 mm
旋转对称	0.2 mm
重复精度, 爪手	0.02 mm
爪手夹爪的数量	2
安装位置	可选
工作模式	双作用
爪手功能	平行
爪手力备份	在打开时
结构特点	手柄 强制先导工作运动顺序
导轨	滑动轴承导轨
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar 58 psi...116 psi
爪手的最大工作频率	3 Hz
6 bar 时的最短打开时间	32 ms
6 bar 时的最短关闭时间	50 ms
每个外部爪手夹爪的最大质量	150 g
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 5% 的金属。例外情况: 印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	5 °C...60 °C
转动惯量	0.472 kgcm <sup>2</sup>
爪手夹爪上的最大力 Fz, 静态	150 N

特性	值
爪手的最大扭矩 $M_x$ ，静态	8 Nm
抓手最大扭矩 $M_y$ ，静态	8 Nm
抓手最大扭矩 $M_z$ ，静态	8 Nm
导向部件的润滑间隔	10 MioCyc
产品重量	188 g
安装方式	要么： 通过内螺纹和定位套 通过通孔和定位套
气动接口	M3
材料说明	RoHS 合规
端盖材料	PA
外壳材料	硬质阳极氧化精制铝合金
爪手夹爪材料	高合金不锈钢