


导向单元 EAGF-P1-KF-16-200

产品代号: 3192938
将被停止供应的产品

用于电缸 EPCO。
将停止供货的产品，
供货至2025。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	16
行程	200 mm
反向空隙	0 µm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
最大加速度	25 m/s ²
最高速度	1 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
最大输出力Fy	160 N
最大输出力 Fy静态	355 N
最大输出力Fz	160 N
最大输出力 Fz静态	355 N
最大扭矩Mx	6 Nm
Mx为静态时的最大扭矩	13 Nm
最大扭矩My	4 Nm
My为静态时的最大扭矩	9 Nm
最大扭矩Mz	4 Nm
Mz 为静态时的最大扭矩	9 Nm
置换力	3.2 N
0 mm行程时的移动质量	160 g
0 mm行程时的基本重量	600 g
每10 mm 行程所增加的重量	8 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	8 g
0 mm 行程时的移动质量重心	29 mm
每10 mm 行程的移动质量重心附加公差	4.5 mm
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息 , 导向元件	热处理钢 电镀层为硬铬
材料信息 , 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息 , 轭板	锻造铝合金 阳极氧化处理