


快插接头 CRQS-16

产品代号: 130650
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 10.5 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计 | 直列式结构 |
| 包装数量 | 1 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 1 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 145 psi |
| 有关操作压力的注意事项 | 水：最大 0.6 MPa，最高 50°C 时 |
| 工作介质 | 压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰） |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 – 超强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 环境温度 | -15 ... 120 °C |
| 产品重量 | 63 g |
| 可使用电线 | PFAN |
| 气动连接, 气口 1 | 用于气管外径 16 mm |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 16 mm |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 释放环 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 管密封 | FPM |
| 材料信息, 气管固定爪 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 止推环材料 | 高合金钢, 耐腐蚀 |