


# 旋转气爪 DHRS-40-A

产品代号: 1310166

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	40
最大复位精度	$\leq 0.2 \text{ mm}$
最大开启角度	180 deg
旋转对称	$\leq 0.2 \text{ mm}$
气爪手的重复精度	$\leq 0.1 \text{ mm}$
气爪指的数量	2
装配位置	任意
工作模式	双作用
气爪功能	径向
设计结构	有导向的动作顺序
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	2 ... 8 bar
气爪的最大工作频率	$\leq 2 \text{ Hz}$
最小打开时间 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	113 ms
最小关闭时间 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	142 ms
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5
环境温度	5 ... 60 °C
打开时的总抓取扭矩, 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	725 Ncm
关闭时的总抓取扭矩, 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	660 Ncm
转动惯量	4.18 kgcm <sup>2</sup>
气爪夹头静态时Fz的最大扭矩	200 N
气爪静态时Mx的最大扭矩	14 Nm
气爪夹头静态时My的最大扭矩	14 Nm
气爪静态时的Mz轴向最大扭矩	14 Nm
产品重量	829 g
安装类型	内螺纹和定位轴套 带通孔和定位轴套 可选
气动连接	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖帽	PA
材料信息, 壳体	硬质阳极化锻造铝合金
材料信息, 夹钳	高合金钢