

# 角行程驱动器 DSR-10-180-P

订货号: 33297

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	10
缓冲角度	2.4 deg
旋转角度调节范围	0 deg...180 deg
摆角	0 deg...180 deg
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	叶片
位置检测	无
工作压力	2.5 bar...8 bar
6 bar 时的最大摆动频率	3 Hz
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
6bar 时理论扭矩	0.5 Nm
产品重量	100 g
安装方式	带通孔
气动接口	M3
驱动轴材料	钢 镀镍
密封件材料	NBR