


联轴器

EAMD-21-15-11-8X10

产品代号: 4820350

FESTO



技术参数

特性	值
支架直径 1	11 mm
支架直径2	8 mm
尺寸	21
额定长度	15 mm
装配位置	任意
最高速度	10,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	0.45 kgmm ²
可传递扭矩	2 Nm
产品重量	13.7 g
材料备注	符合 RoHS