



螺纹气缸 EGZ-6-5

产品代号: 15033

FESTO

缸体两端带外螺纹.



技术参数

特性	值
行程	5 mm
活塞直径	6 mm
缓冲	无缓冲
装配位置	任意
工作模式	单作用 推的动作
设计结构	活塞 活塞杆 气缸缸筒
位置检测	无
派生型	单端活塞杆
工作压力	2 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力	14 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	14.7 N
安装类型	具有外 (内) 螺纹 带锁定螺母 可选
气动连接	M3
材料信息, 盖	POM
材料信息, 密封	TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
材料信息, 活塞杆	高合金钢