

联轴器 EAMD-42-40-11-16X25

订货号: 5200234

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------------|
| 安装直径 1 | 11 mm |
| 安装直径 2 | 16 mm |
| 规格 | 42 |
| 标称长度 | 40 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 最大转速 | 6000 1/min |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度 | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95% |
| 环境温度 | -25 °C...60 °C |
| 惯性动量 | 39 kgmm ² |
| 可传递的扭矩 | 17 Nm |
| 产品重量 | 198 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |