

长度补偿器 VAL-1/4-20

订货号: 151211

FESTO



数据表

特性	值
吸盘支座的高度补偿器	20 mm
安装位置	可选
结构特点	真空口位于顶部
工作压力	-0.95 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况: 钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	118 g
安装方式	带外螺纹 M26x1.5
真空吸盘安装	G1/4
真空接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	铝
支架材料	铝 POM 高合金不锈钢