


# 压力开关 PEV-W-KL-LED-GH

订货号: 152618

FESTO



## 数据表

特性	值
认证	RCM 商标
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料说明	RoHS 合规
测得变量	相对压力
测量方法	气/电压力转换器
压力测量范围	2 bar...8 bar
工作压力	0 bar...8 bar
最大过载压力	20 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
介质温度	0 °C...60 °C
环境温度	0 °C...60 °C
开关元件功能	转换开关
迟滞	0.5 bar...2 bar
最大开关频率	3 Hz
最大输出电流	2500 mA
工作电压范围 DC	10 V...30 V
电气接口	4 针 螺纹端子
安装方式	要么: 带通孔 通过 H 型导轨
安装位置	可选
气动接口	M5
产品重量	56 g
外壳材料	PA PET POM
膜片材料	NBR
开关状态指示	黄色 LED

特性	值
阈值设置范围	2 bar...8 bar
防护等级	IP20
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 区域 III