


中间位置附件 SLG-Z-8/12-A

产品代号: 525680

FESTO

用于直线驱动器 SLG



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 作为旋转驱动器系统停止 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 工作压力 | 1 ... 8 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 33.5 g |
| 安装类型 | 带通孔和开槽销 |
| 气动连接 | M3 |
| 材料信息, 挡块 | 钢, 镀镍 |
| 材料信息, 密封 | PUR |
| 材料信息, 壳体 | 铝 表面硬化处理 |