


电接口 CPV18-GE-DN2-8

产品代号: 525880
将被停止供应的产品

FESTO



技术参数

特性	值
CP分支扩展	是 16输入 8输出 (或16阀)
现场总线接口	可选 - 5-针螺丝端子条 - 插头和插座, M12x1, 5-针, 字母代码 A - Sub-D 9针, 插座
特殊驱动器的诊断模块	ConditionMonitoring CP分支中有模块缺失 短路/过载, 输出 短路/过载, 输入 低电压, 阀岛 (扩展部分) 低电压, 输出模块 低电压, 传感器电源 低电压, 阀岛
通讯类型	Change of State Polling Strobbled I/O
可以进行配置	EDS文件及图符
带扩展条的电磁线圈的最大数量	32
电磁线圈的最大数量	16
极性容错保护	适用于所有工作电压接口
附加功能	Condition Counter
波特率	125, 250, 500 kBit/s 通过开关模块调整
工作电压范围 DC	20.4 ... 26.4 V
最大输出口数量	8 (16种电磁线圈被取消)
最大输入口数量	16
额定工作电压 DC	24 V
能源不充足缓冲	20 ms
残余纹波	4 V _{ss}
额定工作电压时的电流消耗, 负载	取决于阀的类型
额定工作压力时的电流消耗	电子元件: ≤ 200 mA 传感器电源: 取决于传感器
储藏温度	-20 ... 70 °C
防护等级	IP20 IP65
环境温度	-5 ... 50 °C
授权	c UL us - Recognized (OL)
编址范围	0 ... 63 通过开关模块调整
现场总线认证	ODVA
电绝缘, 总线接口	光电耦合器
特殊总线的LED显示	MNS: DeviceNet Status
特殊产品的LED显示	12/14: 阀的切换状态

特性	值
产品ID	PS: 电子元件的工作电压和负载电源 产品类型: 气动阀 (27 dec.) 产品代码 : 8942
材料信息, 盖	PA-加强
材料信息, 密封	CR NBR
材料信息, 壳体	压铸铝
材料备注	符合 RoHS