


总线节点 CPX-FB23-24

产品代号: 526176

FESTO

用于模块化电气终端 CPX。



技术参数

特性	值
协议	CC-Link
外形尺寸W x L x H	(包括互连模块) 50 mm x 107 mm x 50 mm
产品重量	115 g
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	PA-加强 PC
特殊产品的LED显示	M: 修改, 参数设置 PL: 负载电源 PS: 电子部件的电源, 传感器电源 SF: 系统错误
特殊总线的LED显示	出错: 通讯故障 RD: 接受数据 Run: 通讯状态 SD: 发送数据
特殊驱动器的诊断模块	面向通道和模块的诊断 欠压模块 诊断记忆
控制元件	DIL 开关
现场总线接口	Sub-D插座, 9针 Sub-D 插头, 用于自己装配 螺丝端子条, IP20
用于输入的最大地址容量	32 Byte 64 Byte 14 Byte
关于输入的说明	Rx (F23) 上14字节 RWr (F23) 上32字节 在Rx, RWr (F24) 上64个字节
用于输出的最大地址容量	32 Byte 64 Byte 14 Byte
有关输出的备注	在Ry, RWw (F24) 上64个字节 Ry (F23) 上14字节 RWw (F23) 上32字节
参数配置	诊断行为 失效安全反应 通道的强制 信号设置 系统参数

特性	值
波特率	156 ... 10000 kbit/s
附加功能	系统状态可以通过过程数据来表示 操作单元的其他诊断接口
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
标准工作电压时的内部电流消耗	Typ. 70 mA