


角行程驱动器 DSM-T-10-90-P-FW

订货号: 1560818

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 规格 | 10 |
| 缓冲角度 | 0.5 deg |
| 摆角 | 0 deg...90 deg |
| 缓冲 | 两端带弹性缓冲环/垫 |
| 安装位置 | 可选 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 结构特点 | 叶片 |
| 位置检测 | 无 |
| 工作压力 | 3.5 bar...8 bar |
| 6 bar 时的最大摆动频率 | 3 Hz |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 6bar 时理论扭矩 | 1.7 Nm |
| 允许的转动惯量 | 0.0026 kgm ² |
| 产品重量 | 210 g |
| 安装方式 | 通过内螺纹安装 |
| 气动接口 | M3 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 驱动轴材料 | 高合金不锈钢 |
| 密封件材料 | TPE-U(PU) |
| 外壳材料 | 铝 阳极氧化 |