


# 联轴器

## EAMC-B-19-24-6-6.35

产品代号: 530086

FESTO

用于带步进马达的机电驱动轴



### 技术参数

特性	值
支架直径 1	6 mm
支架直径2	6.35 mm
尺寸	19
额定长度	24 mm
装配位置	任意
最高速度	8,000 1/min
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	0.47 kgmm <sup>2</sup>
可传递扭矩	1.5 Nm
产品重量	12 g
材料备注	符合 RoHS