



保护罩 VMPA-KMS-H

产品代号: 533198

FESTO

用于通过多针接口连接到 MPA-S 阀岛上。



技术参数

特性	值
基于标准	DIN 41652
连接频率	50
产品重量	71 g
电连接	插头/插座
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直角型
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	25
电气接口 1, 安装方式	3x M3螺丝
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口技术	夹紧式触点
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
额定工作电压, AC	3 V
电泳强度	1 kV
电缆直径	6 ... 12 mm
防护等级	IP65 to IEC 60529
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-25 ... 80 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	灰色
材料信息, 联合螺母	PA
材料信息, 密封	CR NBR
材料信息, 电气触片	镀金铜合金